



## Barella da corsia h728\_10

Barella ospedaliera per trasporto pazienti. Altezza regolabile mediante motore idraulico. Dimensioni: L.190 x P.62 x h.59/109 cm.

**Barella da corsia per ospedali, cliniche, case di cura.** Perfetta per trasportare i pazienti nelle sale operatorie e nei vari reparti ospedalieri. Costituita da piano a **2 sezioni** imbottito in schiuma e rivestito in vinile ignifugo e telaio in acciaio verniciato. Il poggiatesta è provvisto di **foro facciale di respirazione con relativo tappo**, in modo da garantire al paziente la massima comodità. Il telaio presenta ai lati delle **sponde abbattibili** per una maggiore sicurezza durante il trasporto. **L'altezza della struttura può essere regolata mediante un motore idraulico**, mentre lo **schienale è regolabile manualmente mediante leva**. La barella è inoltre completa di comode **maniglie di spinta** dal lato testa e dal lato piedi, supporto per bombole ossigeno e asta porta flebo. La base presenta **4 ruote** di cui 2 con freno e 1 con freno direzionale.

### Caratteristiche tecniche:


- Dimensioni: L.190 x P.62 x h.59/109 cm
- Portata: 180 kg
- Materiale telaio: acciaio con copertura epossidica e verniciatura di colore bianco
- Materiale rivestimento: 100% vinile
- Rivestimento ignifugo classe 1IM
- Imbottitura in schiuma 5 cm, 30 kg/m<sup>3</sup>
- Funzionamento idraulico a 1 motore per regolazione altezza
- Schienale regolabile mediante leva
- Foro facciale con tappo
- 2 maniglie di spinta (lato piedi e lato testa)
- Sponde laterali abbattibili
- Supporto per bombola ossigeno
- Asta porta flebo
- Ruote Ø 125 mm, 1 con freno direzionale, 1 senza freno e 2 con freno
- Piano disponibile in vari colori
- Marchio CE

**N.B:** per la pulizia e disinfezione del piano **NON utilizzare saponi o soluzioni che contengono alcohol, chetoni, xilene, acetati o solventi. Per la rimozione di macchie, passare prima un panno umido in cotone morbido, poi un panno bagnato in acqua e sapone liquido neutro e infine pulire con solo acqua e asciugare. NON UTILIZZARE spazzole con setole o spugne in fibra abrasiva o metallica in quanto possono causare danni permanenti al tessuto.**

## INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 50.0000
- Lunghezza in millimetri 50.0000
- Profondità in millimetri 50.0000
- Tipologia Altezza regolabile

## Barella da corsia h728\_10



## Barella da corsia h728\_10

Tipologia: Altezza regolabile

Altezza in millimetri: 50 mm

Lunghezza in millimetri: 50 mm

Profondità in millimetri: 50 mm